


A	Dept	晨翔2.54mm排针，1*2PIN，直插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长11.6mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A																																																															
	Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 06/20/24'																																																																		
	DC	1																																																																								
	ED	1																																																																								
	IE	1																																																																								
B	ISO	1									B																																																															
	PD	1																																																																								
	R&D	1																																																																								
	SD	1																																																																								
	QA	1																																																																								
C	QC	1									C																																																															
	QE	1																																																																								
	晨翔料号：DS1021-1x2SF11-B				备注： 1. 电性说明： 1.1 接触阻抗：20毫欧最大 1.2 耐压：600伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小 1.4 额定电流：3安 2. 环境特性： 2.1 工作温度：-40~+105° C 3. 材料： 3.1 端子：H62黄铜，镍底镀金 3.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃 4. 焊接条件：波峰焊250℃，时间3至5秒 5. 产品符合RoHS环保要求																																																																					
D					 PCB板孔尺寸参考 公差：±0.05						D																																																															
E					<table><tr><td colspan="2">GENERAL TOLERANCE</td><td colspan="2">ANGLE TOLERANCE</td><td>PROJECTION</td><td></td><td>TITLE</td><td colspan="2" rowspan="2">2.54mm Pin Header V/T Type</td></tr><tr><td>X.</td><td>±0.60</td><td>X.</td><td>±5°</td><td>UNITS</td><td>mm</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>.X</td><td>±0.38</td><td>.X</td><td>±3°</td><td>SHEET SIZE</td><td>A4</td><td>SERIES</td><td colspan="2" rowspan="24">DS1021 SERIES</td></tr><tr><td>.XX</td><td>±0.25</td><td>.XX</td><td>±2°</td><td colspan="5" rowspan="2"> 晨翔电子有限公司</td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING TYPE</td><td colspan="7">CUSTOMER</td></tr><tr><td colspan="2">SCALE</td><td>1:1</td><td>SHEET</td><td colspan="5">1 OF 1</td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td colspan="3" rowspan="20">C-DS1021-XXXXXX-A</td><td colspan="4" rowspan="5">CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</td></tr></table>						GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header V/T Type		X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm				.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1021 SERIES		.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司					DRAWING TYPE		CUSTOMER							SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1					DRAWING NO.		C-DS1021-XXXXXX-A			CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				E
	GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE								PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header V/T Type																																																												
	X.	±0.60	X.	±5°							UNITS	mm																																																														
	.X	±0.38	.X	±3°							SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1021 SERIES																																																												
	.XX	±0.25	.XX	±2°							 晨翔电子有限公司																																																															
DRAWING TYPE		CUSTOMER																																																																								
SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1																																																																						
DRAWING NO.		C-DS1021-XXXXXX-A			CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD																																																																					
F											F																																																															
G											G																																																															
H											H																																																															

此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识（包括但不限于）均由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识，晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不履行合同或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。