1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黑色	镀锡5mm	
4	黑色	镀锡5mm	
5	黑色	镀锡5mm	
6	黑色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x03-N2（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN（端子）	6PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG.黑色	6PCS	裁线长度：150mm

RVE.	DESCRIPTION	DATE

DESIGNED		DATE
CHECKED		DATE
APPROVED		DATE

XKB 星坤 Connection

Item details	RVE.
	A0
UNIT	
SCALE	Free
PAGE	1 OF 1

DRAWING NO.

X3025T-2x03-PSN-A22B6-L150-X3025T-T5