







P.C.B Layout

技术要求：
Technical requirement
一.电气性能:
electrical performance
1-1.额定电流: 3A AC DC.
rated current: 3A AC DC.
1-2.接触电阻: ≤20mΩ
Contact resistance: ≤20mΩ
1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
1-4.耐 压: 550V AC/Minute
withstand voltage: 550V AC/Minute
二.物理特性:
Physical characteristics
2-1.: 环境温度-55℃～105℃
environmental temperature:-55℃～105℃
2-2.焊接温度: +220℃，10s max
welding temperature:+220℃，10s max
三.材质:
Material
3-1.塑胶: PBT(Black) UL94V-0
plastic: PBT(Black) UL94V-0
3-2. 插针: 黄铜
contact pin: Brass/Gold plated

未注明公差 Tolerance				Product Chain			
				Dwg No			
XX.	±0.40	XX.°	±2°	Drawer	Y.K	Scale	1:1
X.	±0.30	.XX°	±1°	Sign	Sun	Unit	MM
.X	±0.20			Approve	Sun		
.XX	±0.15						