



1		2		3		4		5		6		7		8																																																									
A	Dept	晨翔2.54mm排针，2*5PIN, 弯插，镀金，黑胶，胶高2.5mm，针长14/19mm								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A																																																								
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 06/26/24'																																																											
	DC	1																																																																					
	ED	1																																																																					
	IE	1																																																																					
B	ISO	1														B																																																							
	PD	1																																																																					
	R&D	1																																																																					
	SD	1																																																																					
	QA	1																																																																					
C	QC	1														C																																																							
	QE	1																																																																					
	晨翔料号：DS1022-2x5RF11-B																																																																						
D									备注： 1. 电性说明： 1.1 接触阻抗：20毫欧最大。 1.2 耐压：600伏交流电一分钟。 1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小。 1.4 额定电流：3安。 2. 环境特性： 2.1 工作温度：-40~+105° C。 3. 材料： 4.1 端子：H62黄铜，镍底镀金。 4.2 胶芯：PBT，黑色，阻燃。						D																																																								
E	PCB孔位布局参考 公差: ±0.05 								<table><tr><td colspan="2">GENERAL TOLERANCE</td><td colspan="2">ANGLE TOLERANCE</td><td colspan="2">PROJECTION</td><td></td><td>TITLE</td><td colspan="2">2.54mm Pin Header</td></tr><tr><td>X.</td><td>±0.60</td><td>X.</td><td>±5°</td><td colspan="2">UNITS</td><td>mm</td><td colspan="2">R/A Double Row Type</td></tr><tr><td>.X</td><td>±0.38</td><td>.X</td><td>±3°</td><td colspan="2">SHEET SIZE</td><td>A4</td><td>SERIES</td><td colspan="2">DS1022 SERIES</td></tr><tr><td>.XX</td><td>±0.25</td><td>.XX</td><td>±2°</td><td colspan="6" rowspan="3"> 晨翔电子有限公司</td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING TYPE</td><td colspan="2">CUSTOMER</td><td colspan="2">SCALE</td><td>1:1</td><td>SHEET</td><td>1 OF 1</td></tr><tr><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td colspan="2">C-DS1022-XXXXXX-A</td><td colspan="2">DRAWING NO.</td><td colspan="2"></td></tr></table>						GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION			TITLE	2.54mm Pin Header		X.	±0.60	X.	±5°	UNITS		mm	R/A Double Row Type		.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE		A4	SERIES	DS1022 SERIES		.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司						DRAWING TYPE		CUSTOMER		SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1	DRAWING NO.		C-DS1022-XXXXXX-A		DRAWING NO.				E
															GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION			TITLE	2.54mm Pin Header																																																
															X.	±0.60	X.	±5°	UNITS		mm	R/A Double Row Type																																																	
															.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE		A4	SERIES	DS1022 SERIES																																																
															.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司																																																				
DRAWING TYPE		CUSTOMER		SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1																																																															
DRAWING NO.		C-DS1022-XXXXXX-A		DRAWING NO.																																																																			
F									CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD						F																																																								
G															G																																																								
H															H																																																								

此文件包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识产权以供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。