线材厂商：（凹印）

1.线材：RVV 300/500 3X1.0mm² 32/0.20AS 黑
2.导体电阻：20℃时 19m Ω/M（最大）
3.导通测试：参照AC电源线标准；
4.所有带*号尺寸为IQC必检尺寸

线材印字：

CCC A143117 2024010105600636 60227 IEC 53(RVV)
300/500V 3X1.0mm²

护套







序号	材料料号	名称	材 料 规 格	数量	备 注
F					
E		护套	国标三插护套	1PCS	
D		胶料	70° 55P PVC插头料 黑	1PCS	W-344
		端子	品字尾一体式端子	3PCS	
C		扎带	黑色无毒椭圆扎带 L=150MM	1PCS	
B		线材	RVV 300/500V 3X1.0mm² 黑 L=1500MM	1PCS	
A		插头料	70° 55P PVC插头料 黑	52g	T-117
	B03XX16XJ63	端子	CCC一体式三插端子	1PCS	

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	三插弯头 品字尾	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-3C1.5MM-W-P	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1