REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE







1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking





印制线路板
PCB Layout Recommended





7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

FREE 常态	PUSH 按下
	

电路图
Circuit Diagram

GENERAL TOLERANCE		
DIM.	TOL.	
30~	:±0.30	
10~30	:±0.20	
~10	:±0.15	
GENERAL	ANGLE:	
X.°	±2°	



DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: 按键开关 Key Switch

DWG. NO.: TB-5850A-6PL-26 | CHECKED: MAX

PART NO.: TB-5850A-6PL-26 | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL

BXCONN®