Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.
Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black
四方针：黄铜，镍底30u"MIN,表面镀金足1u"
Contact:Brass,1u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性（characteristics):
额定电流：3 AMP
Raring Current:3 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance:20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
耐电压：AC 500V/分钟.
Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
温度范围：-40° C to+105° C
Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

P125-11 XX A1 C S 116 A 1

HEIGHT OF HOUSING	NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating Full Of Gold	Contact Plating Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	LENGTH OF TERMINAL	PACKING
15:1.5mm	1~40P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	A:PBT		A:PE Bag
17:1.7mm		A1=1u"	B1=1U"	B:PA6T		B:Tape & Reel
20:2.0mm		A2=1.5u"	B2=1.5U"	C:PA9T		C:Tube
25:2.54mm		A3=2u"	B3=2U"	D:LCP		D:Tube+CAP
		A4=3u"	B4=3U"			E:Tray
		A5=5u"	B5=5U"			
		A6=10u"	B6=10U"			
		A7=15u"	B7=15U"			
		A8=20u"	B8=20U"			
		A9=30u"	B9=30U"			
		S1=Ordinary Tin Plated				
		S2=Matte Tin Plated				
		S3=Tin-plated High-temperature				



RoHS COMPLIANT

注意事项	1.带*为品质重点检验尺寸

宇熙精密连接器有限公司 發行章 工程部
受控文件 宇熙精密

REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION
A0	2022.05.28	/	新版发行

OPERATION		SCALE	Fit	DESIGN	李官淼2022.05.28	PART NO.	P125-11XXA1CS116A1
X.X	±0.25	UNIT	MM				
X.XX	±0.20	SIZE	A4				
X.XXX	±0.10	SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54排针 1*XXP L=11.6/3.0 180度 PA9T 镀足1U金 袋装
Angle	±3°	PROJ.		APPROVE		Customer No.	
DIM	TOL						

Yxcon www.yxcon.com 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.