由 Autodesk 教育版产品制作

Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PBT+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PBT+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：黄铜，镍底30u″,表面镀金0.8u″

Contact:Brass,0.8u″ GOLD PLATING OVER ALL
30u″ NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性（characteristics):

额定电流：3 AMP

Raring Current:3 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

E106-1 XX XX X S X X 1

NO.OF PINS	Contact Plating: Full Of Gold	Contact Plating: Semi-gold	INSULATOR MATERIAL:	B:Black	PACKING
6-64P	A0=0.8u"	B0=0.8U'	A:PBT	G:Grey427	A:PE Bag
	A1=1u"	B1=1U'	B:PA6T	E:Grey413	B:Tape & Reel
	A2=1.5u"	B2=1.5U'	C:PA9T	W:White	C:Tube
	A3=2u"	B3=2U'	D:LCP	U:Blue	D:Tube+OAP
	A4=3u"	B4=3U'			E:Tray
	A5=5u"	B5=5U'			
	A6=10u"	B6=10U'			
	A7=15u"	B7=15U'			
	A8=20u"	B8=20U'			
	A9=30u"	B9=30U'			

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature









REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	
UNIT		MM	
SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2022.12.28
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon www.yxcon.com 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	E106-1XXXXXSXX1
TITLE:	2.54间距 铁栓牛角 180度 长耳扣
Customer No.	