


985501RS
(.ON 0NIMVHD)号要里図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



CANNON PART NO.	適合 シエル サイズ	±0.8 A	±0.2 B	±0.3 C	以下 D	E	F	G	H	以上 I	Jネジ
CA2120-2A-R	10SL	25.4	18.2	3.1	19	1.6	16.3	11.1	19.0	9.5	5/8-24UNEF-2A
↑ -3 ↑	12S,12	27.8	20.6	↑	21	1.7	16.3	11.1	19.0	↑	5/8-24UNEF-2A
-4	14S,14	30.2	23.0	↑	21	1.6	19.2	14.3	21.8		3/4-20UNEF-2A
-5	16S,16	32.5	24.6	↑	23	1.7	22.4	17.5	25.0		7/8-20UNEF-2A
-9	18	34.9	27.0	↑	29	2.2	25.1	20.2	28.4		1-20UNEF-2A
-10	20	38.1	29.4	↓	33	↑	29.8	23.0	32.5		1 3/16-18UNEF-2A
-11	22	41.3	31.8	3.1	32	↑	32.3	23.2	35.7		1 3/16-18UNEF-2A
-12	24	44.4	34.9	3.8	35	↓	35.5	29.5	38.9	↓	1 7/16-18UNEF-2A
-13	28	50.8	39.7	3.8	34	2.2	42.1	29.8	45.1	9.5	1 7/16-18UNEF-2A
-14	32	57.2	44.4	4.5	35	3.2	48.1	37.5	51.5	11.1	1 3/4-18UNS-2A
↓ -15 ↓	36	63.5	49.2	4.5	35	3.2	54.5	43.8	57.8	12.7	2-18UNS-2A
CA2120-18-R	48	82.4	66.7	4.5	39	3.2	73.5	69.1	76.9	15.9	3-16UN-2A

注1. 図示の位置に“社名”及び“品名”を表示する。
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。

1	直状型ジャンクシヨシエル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	黒色系干渉色
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 2005.12.16	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) CA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称(TITLE) CA2120-*R (直状型ジャンクシヨシエル)		
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.			
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.			
.X ±0.4	X°X' ±	承認 APPD.			
.XX ±0.1					
.XXX ±					
			質量(MASS)		図面番号(DRAWING NO.) SJ105586