



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 4.55 A
7 polig / 7 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



K11M07-P07LFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9
K11M07-P07LFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2
K11M07-P07LFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Part number	KabelØ CableØ	

K11M07-P07LFG0-..20	rot / red
K11M07-P07LFG0-..30	weiß / white
K11M07-P07LFG0-..40	gelb / yellow
K11M07-P07LFG0-..50	grün / green
K11M07-P07LFG0-..60	blau / blue
K11M07-P07LFG0-..70	grau / grey
K11M07-P07LFG0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Part number	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rahteil:			Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
								CAD-Nr.:		00042623		Bl.:	
					2009	Tag	Name	Benennung: Kabelteil cpl.				Maßstab:	
					Bearb.	23.06.	D.Stein					5:1	
					Gepr.								
				Norm.			Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause		
				 otto dunkel gmbh			K11M07-P07LFG0-....						
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:				Nr.		



otto dunkel gmbh