版 本	变 更 内 容	工程确认	日 期





技术要求：

1、未注圆角：R0.2MM

2、未注公差按右表中公差参考

3、材质为铝:6063-T5(采用鑫顺达1226-005)

4、表面处理：铝原色.无变形、毛刺(不能大于3U)、油污等不良现象;

5、攻丝必须攻到位,丝孔要正确.以螺丝易上为标准.Ø1.4MM插针材质为铁镀锡.

品牌(BRAND)	博众新材 DGBZ NEW MATERIAL	页码(SHEET)	1/1	单位(UNIT)：MM
		版本(REV)	A1	比例(SCALE)
工厂(FACTORY)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期(DATE)	2021.10.12	
		设计(DESIGN)	LUO	表面处理：
品名(ITEM NO)	15.5x10.5x21MM，散热片	审核(CHECKED)	ROGER LI	本色洗白
料号(PART NO)	BTC-L151021-L1	核准(APPROVED)	ROC ZHAO	

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd, Ltd.The property should not be copied.Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd.Prior written consent to copy or use in any way.