版 本	变 更 内 容	工程确认	日 期





技术要求：

1、未注圆角R0.2MM

2、未注公差按右表中公差参考

3、材质为铝:6063-T5(采用鑫顺达11226-005)

4、表面处理：本色洗白.无变形、油污等不良现象；

5、孔位/攻丝正确,以螺丝易上为标准. Ø1.4MM插针材质为铁镀锡.

品牌(BRAND)	博众新材 DGBZ NEW MATERIAL	页码(SHEET)	1/1	单位(UNIT)：MM
		版本(REV)	A1	比例(SCALE)
工厂(FACTORY)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期 (DATE)	2021.10.12	
		设计(DESIGN)	LUO	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名(ITEM NO)	15.5x10.5x24MM，散热片	审核(CHECKED)	ROGER LI	
料号(PART NO)	BTC-L151024-L	核准(APPROVED)	ROC ZHAO	

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd, Ltd.The property should not be copied.Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd.Prior written consent to copy or use in any way.

DGBZXNY