

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI GEBEN VERÖFFENTLICHUNG

1997

MATED WITH:
PASSEND ZU:
Bg4

LOC

DIST

P

LTR

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJECT NR.

A2

PN 0-1 changed, EIR-06-007561

02.02.2006

AR

SM

1,2

Pg29

4

25

73

HTS

70

43

57

1,2

Pg29

7

33.5

73

70

43

55

1,2

Pg29

3

73

HTS

70

43

1,2

Pg29

5,6

73

HTS

70

43

Notes

1

Material: Housing: aluminium diecasting alloy

2

Surface: - Powder varnish grey
- aluminium oxid +
Varnish black

3

Varnish on the inside not necessarily

4

Packaging quantity 5 pieces

Bemerkungen

1

Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung

2

Oberfläche: - Pulverbeschichtung grau
- Aluminium-oxid-Schicht +
Lackierung schwarz

3

Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

4

Verpackungsmenge 5 Stück

HD-Z24.STS-ZB.129.G-S0	-	-	-	-	4	-	VS-Bügelbolzen /clip bolt	V2A/stainless steel	blank/even	-	7	
HD-K724.STS-ZB.129.G	-	1	-	-	-	-	ZB-Zentralbügel /central clip	V2A/stainless steel	blank/even	-	6	
HD-Z24.STS-ZB.129.G	1	-	1	-	-	-	ZB-Zentralbügel /central clip	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	5	
HD-Z24.STS-ZB.129.G	-	-	-	2	-	-	LB-Bügelbolzen /clip bolt	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	4	
HD-Z24.STS-GR.129.G	-	-	-	-	2	-	VS-Bügel/locking clip	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	blau/blue	3	
HD-Z24.STS-VS.129.G	-	1	-	-	-	1	Steckergehäuse HD-K/hood	aluminium/ALU	Aluminiumoxid	black/schwarz	2	
HD-K24.STS.129.G	1	-	1	1	1	-	Steckergehäuse HD/hood	aluminium/ALU	-	grey/grau	1	
0-1	2-3	1-3	1-7	1-1	2-6	1-6	DESCRIPTION / BEZEICHNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HD-Z24.STS-ZB.129.G-S0							THE DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLING ENGINEERING DEPARTMENT SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST VERSION. DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTE WIRD STÄNDIG ZUM WERKZEUG FÜR DIE PRODUKTION ANGEWENDET. FÜR DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT UND VERÄNDERUNGEN SOLLTEN SIE MIT DER TECHNISCHEN ABTEILUNG KONTAKT HALTEN.					
HD-K724.STS-ZB.129.G							DIMENSIONS: DIMENSIONS IN mm					
HD-Z24.STS-ZB.129.G							OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ARE IN mm					
HD-Z24.STS-GR.129.G							ISO 8015 - mm - 0.10					
HD-Z24.STS-VS.129.G							DIN 16901 - 140					
HD-K24.STS.129.G							FINISH / OBERFLÄCHE/FARBE					
HD-Z24.STS.129.G							MATERIAL					
ORDERING TEXT / BESTELLTEXT							DWN: Schneider 1106.2001					
							CHK: Schneider 1106.2001					
							APVD: -					
							PRODUCT SPEC / PRODUKTSPEZ.					
							APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ.					
							WEIGHT / GEWICHT					
							CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG					
							SIZE: A1					
							CAGE CODE: 00779					
							DRAWING NO. / ZEICHNUNGS-NR.: 1102499					
							RESTRICTED TO: -					
							DATE: 02.02.2006					
							REV: A3					

AMP 4805 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5.T