




E06001RS

(ON 0NIMVHD)各要図

SHELL SIZE
サイズ44,48の場合PIN INSERT
ピンインサートの場合SOCKET INSERT
ソケットインサートの場合

NOTE 1.10SL SHELL SIZE USES ONLY PIN INSERT.

2.REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT,
INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.

注1.シェルサイズ10SLは、ピンインサートのみである。

2.インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.00.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	TOKAHURA	A. Ogasawara

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ねじ	B ^{MIN.}	L ^{MAX.}	N ^{MAX.}	V THREAD V ねじ	W ^{MIN.}
10SL	5/8-24UNEF-2A	9.52	38.89	24.61	5/8-24UNEF-2A	9.52
12S	3/4-20UNEF-2A	↑	42.88	26.97	5/8-24UNEF-2A	↑
14S	7/8-20UNEF-2A	↓	↓	29.36	3/4-20UNEF-2A	
16S	1-20UNEF-2A	9.52	42.88	31.75	7/8-20UNEF-2A	
12	3/4-20UNEF-2A	15.88	52.37	26.97	5/8-24UNEF-2A	
14	7/8-20UNEF-2A	↑	↑	29.36	3/4-20UNEF-2A	
16	1-20UNEF-2A		↓	31.75	7/8-20UNEF-2A	
18	1 1/8-18UNEF-2A		52.37	34.14	1-20UNEF-2A	
20	1 1/4-18UNEF-2A		55.58	37.31	1 3/16-18UNEF-2A	
22	1 3/8-18UNEF-2A		55.58	40.49	1 3/16-18UNEF-2A	
24	1 1/2-18UNEF-2A		58.72	43.66	1 7/16-18UNEF-2A	↓
28	1 3/4-18UNS-2A		58.72	50.01	1 7/16-18UNEF-2A	9.52
32	2 -18UNS-2A		61.93	56.36	1 3/4-18UNS-2A	11.13
36	2 1/4-16UN-2A		↓	62.71	2 -18UNS-2A	12.70
40	2 1/4-16UN-2A		61.93	69.06	2 1/4-16UN-2A	12.70
44	2 3/4-16UN-2A	↓	65.07	75.41	2 1/2-16UN-2A	14.27
48	3 -16UN-2A	15.88	65.07	81.76	3 -16UN-2A	15.88

DESIGNATION

命名法

N/MS 3101 B*-※※※

SERIES
シリーズCONFIGURATION
形状STRUCTURE
構造SHELL SIZE
シェルサイズINSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET)
端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

7	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE2)
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
4	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JABL-50003		第1版(ORIGINAL DATE) 2.Mar.2005		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES) N/MS
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) N/MS3101B*-※※※ (CABLE CONNECTING RECEPTACLE) 中継レセプタクル	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	T.SUZUKI	質量(MASS)	
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	E.MATSUMOTO		
. ±0.8		承認 APPD.	M.MAJIME		
.X ±0.4				図面番号(DRAWING NO.) SJ100903	
.XX ±0.1					
.XXX ±				版数 (REV.) 2	