

线束表：

PIN	颜色
1	蓝色
2	黄色
3	白色
4	黑色
5	红色

注意事项：

1. 线材：UL1007 #22AWG 蓝、黄、白、黑、红色，符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm，双头反向连接。
4. 端子铆接牢固，无松动、脱落等现象；线材印字清晰，无破损划伤。
5. 胶壳：HC-XH-5Y-05
6. 端子：HC-XH-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - ** N * - *** - * - L** - *

系列 | Pin | Type: I=直座 II=弯孔座 | 系列 | Pin | Type: I=直座 II=弯孔座 | 线规 | Colour: 0=白色 1=红色 2=蓝色 3=黑色 4=黄色 5=紫色 6=橙色 7=绿色 8=棕色 | 线长: 300=300mm 400=400mm 500=500mm …… | 正反接: I=双头同向连接 II=双头反向连接

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH 胶壳 5PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝 UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接	版 本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH5Y-XH5Y-100722-RBWYL-L200-B	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX	±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章