







REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN APVD
	F	REVISED PER ECR-19-008563		22DEC2020	SC D.Z




断面 A-A
SECT A-A

TYPE OF KEYING



トレードマーク
TRADE MARK




- 注記
- 一般公差: ± 0.3
 - 材料: 66ナイロン ガラス無 (UL94V-0)
 - 適用リセコンタクト型番: 1746971-1
1746972-1
- ㊦ かん合相手製品型番
キャップハウジング: TABLE参照のこと
タブコンタクト: 1746973-1
1746974-1

- NOTE
- GENERAL TOLERANCE: ± 0.3
 - MATERIAL: 66NYLON NON-GLASS FILLED (UL94V-0)
 - APPLICABLE RECEPTACLE P/N: 1746971-1
1746972-1




- ㊦ MATING CONN. P/N
CAP HOUSING: SEE TABLE
TAB CONTACT: 1746973-1
1746974-1

3-1903684-4	D	赤色 RED	3-1903683-4
2-1903684-3	C	青色 BLUE	2-1903683-3
1-1903684-2	B	黄色 YELLOW	1-1903683-2
1903684-1	A	自然色 NATURAL	1903683-1
かん合相手型番 MATING HSG P/N	㊦ キーイング KEYING TYPE	色調 COLOR	型番 P/N



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. SATO 01FEB2006	 TE Connectivity Ltd.		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK N. YAMASAKI 01FEB2006			
		APVD N. YAMASAKI 01FEB2006	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2MM PITCH 1P PLUG HOUSING		
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5979			
MATERIAL 材料 SEE NOTE 2		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5356	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 番号 C-1903683		
		WEIGHT -			
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 3:1	SHEET 1 OF 2	REV F

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

TYPE OF KEYING



断面B-B
SECT B-B



3-1903684-4	D	赤色 RED	7-1903683-4
1903684-1	A	自然色 NATURAL	4-1903683-1
かん合相手型番 MATING HSG P/N	キーイング KEYING TYPE	色調 COLOR	型番 P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.SATO	01FEB2006	 TE Connectivity Ltd.	
		CHK N.YAMASAKI	01FEB2006		
		APVD N.YAMASAKI	01FEB2006	NAME 名称 GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2MM PITCH 1P PLUG HOUSING	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5979			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5356		SIZE A3	
		WEIGHT -			
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 3:1	SHEET 2 OF 2
				REV F	