



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK
Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: gal. Au
Kontakte/Contacts: gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Löt/Solder: AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV dc (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/Single contacts: 2.75 A
10-polig / 10-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



a			S11MC7-P10MCCO-..20	rot / red
			S11MC7-P10MCCO-..30	weiß / white
			S11MC7-P10MCCO-..40	gelb / yellow
			S11MC7-P10MCCO-..50	grün / green
S11MC7-P10MCCO-39..	min. 2.7	max. 3.9	S11MC7-P10MCCO-..60	blau / blue
S11MC7-P10MCCO-52..	min. 4.0	max. 5.2	S11MC7-P10MCCO-..70	grau / grey
S11MC7-P10MCCO-65..	min. 5.3	max. 6.5	S11MC7-P10MCCO-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ		Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rahteil: hierzu Stückliste		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.: 00020315	
2004 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	00025375	Bl.:
Bearb. 09.03. C.Fischer				Stecker cpl.		Maßstab: 5:1		
Gepr.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause		
Norm.				S11MC7-P10MCCO-....		Nr.		
a ----- 19.03.08 Neuberger				Ersatz für:				
And-zust.				otto dunkel gmbh				
Aend.-Mitt. Datum Name								