


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: gal. Au

Kontakte/Contacts:
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.15 mm²
Löt/Solder: AWG 26
Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 3.85 A
8-polig / 8-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



M 2:1

S11M07-P08MFD0-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11M07-P08MFD0-..20	rot / red
S11M07-P08MFD0-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11M07-P08MFD0-..30	weiß / white
S11M07-P08MFD0-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11M07-P08MFD0-..40	gelb / yellow
		S11M07-P08MFD0-..50	grün / green
		S11M07-P08MFD0-..60	blau / blue
		S11M07-P08MFD0-..70	grau / grey
		S11M07-P08MFD0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rahteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				2002		Tag	Name	CAD-Nr.: 00020711		Bl.:
				Bearb.		08.07.	Braun F.	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 5:1
				Gepr.						Vervielf. Pause
				Norm.				Zeichnungs Nr.: S11M07-P08MFD0-....		Nr.
				And-zust.		Aend.-Mitt.	Datum			
						Name		Ersatz für:		
						ODU otto dunkel gmbh				