



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts	4.55 A
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition		7-polig / 7-pos.:	(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11M07-P07MFG0-..20	rot / red
S11M07-P07MFG0-..30	weiß / white
S11M07-P07MFG0-..40	gelb / yellow
S11M07-P07MFG0-..50	grün / green
S11M07-P07MFG0-..60	blau / blue
S11M07-P07MFG0-..70	grau / grey
S11M07-P07MFG0-..80	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut
S11M07-P07MFG0-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11M07-P07MFG0-..60	blau / blue
S11M07-P07MFG0-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11M07-P07MFG0-..70	grau / grey
S11M07-P07MFG0-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11M07-P07MFG0-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768				Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
2006 Tag				Name		CAD-Nr.:		00032837	
Bearb. 17.08.				Träger		Benennung:		Maßstab:	
Gepr.						Stecker cpl.		5:1	
Norm.						Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
				ODU		S11M07-P07MFG0-....		Nr.	
Änd-zust.				Aend.-Mitt		Datum		Name	
						Ersatz für:			
						otto dunkel gmbh			