


SJ105454
(ON 図号) (DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	12/NOV/2007	064189	REVISED FORM OF SCREW	—	T. TAKESHITA	—	E. MATSUMOTO
3	31/JUL/2008	066307	ADD A MARK	—	H. NAKAJIMA	T. OKAMURA	E. MATSUMOTO
4	22/JAN/2016	016004	CHANGE A COLOR OF WASHER etc	—	T. NAKAMURA	T. SUZUKI	H. EBIHARA



DESIGNATION
命名法

JL04-**-CK(※)-CR-R

SERIES シリーズ名
SHELL SIZE 適合シェルサイズ
1012:10S, 10SL,
12, 12S SIZE
18 :18 SIZE
2022:20, 22 SIZE
2428:24, 28 SIZE

SUFFIX 特殊記号
MATERIAL OF BUSHING
ブッシング材料
APPLICABLE CABLE DIAMETER
(SEE TABLE)
適合ケーブル径
CABLE CLAMP
ケーブルクランプ

TABLE: DIMENSIONS

No.	ITEM	DIMENSIONS	A±0.8	B±0.8	C±0.8	D±0.8	φE±0.3	(F)△4	W THREAD	APPLICABLE CABLE DIAMETER
1	JL04-1012CK (05) -CR-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6	1.6	5/8-24UNEF-2B	φ4~φ6
2	JL04-1012CK (06) -CR-R		22.2	20.6	20.7	50.6	6.6	1.6	5/8-24UNEF-2B	φ4.6~φ6.6
3	JL04-18CK (07) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	8	3.2	1-20UNEF-2B	φ5~φ8
4	JL04-18CK (10) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	11	3.2	1-20UNEF-2B	φ8~φ11
5	JL04-18CK (13) -CR-R		31.8	30.2	24.1	53.8	14.1	3.2	1-20UNEF-2B	φ11~φ14.1
6	JL04-2022CK (09) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	9.5	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ6.5~φ9.5
7	JL04-2022CK (12) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	13	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ9.5~φ13
8	JL04-2022CK (14) -CR-R		37.3	34.9	24.3	53.8	16	4	1 3/16-18UNEF-2B	φ12.9~φ16
9	JL04-2428CK (11) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	12	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ9~φ12
10	JL04-2428CK (14) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	15	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ12~φ15
11	JL04-2428CK (17) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	18	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ15~φ18
12	JL04-2428CK (20) -CR-R		42.9	42.1	26.2	56.2	21	4.8	1 7/16-18UNEF-2B	φ18~φ20

6	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK or NATURAL△4
5	BUSHING	1	CR	—	COLOR:DARK GREEN
4	WASHER	2	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	SCREW	2	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CLAMP SADDLE	2	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	GLAND NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NOTE 1. THIS MATERIAL IS WATERPROOF CABLE CLAMP FOR CABTYRE CABLE.
2. USE THIS MATERIAL ASSEMBLED WITH WATERPROOF TYPE ENDBELL.
3. SEE ITEM DWG. OF WATERPROOF TYPE ENDBELL SHOWN RIGHT.

注1. 本部品は『防水型キャブタイヤ用ケーブルクランプ』です。
2. 本部品は『防水型エンドベル』に取り付けて使用下さい。
3. 『防水型エンドベル』右記の製品図番を参照下さい。

ENDBELL STYLE	ITEM DWG.
STRAIGHT	SJ105392
ANGLE (90°)	SJ105393

△3
特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TÜV

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 20/DEC/2005	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES) JL04	日本航空電子工業株式会社 JAE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. H. SAKURADA	名称 (TITLE) JL04-**-CK(※)-CR-R	質量 (MASS)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK. M. NITTA	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105454	版数 (VER.) 4	
角度 (ANGLES)	査閲 APPD. T. OKAMURA			
単位 (UNIT) : mm	承認 APPD. A. ONOGAWA			