




094501RS
(ON 0NIMVHD)台要図

POLARIZING GROOVE
位置決めキー溝



DESIGNATION

命名法

JL04V-6A20-7SE-R

SERIES
シリーズ名
PLUG (STRAIGHT)
プラグ(ストレート)
CLASS
嵌合時嵌合部防水構造


SUFFIX
特殊記号

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続記号有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

SHELL SIZE
シェルサイズ



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

特別管理品目
TUV

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 8X#16
RATED VOLTAGE: CONTACT No. A, B, H 400VAC
CONTACT No. C, D, E, F 100VAC
CONTACT No. G EARTH
(POLLUTION DEGREE: 2 / OVER VOLTAGE CATEGORY: II)
RATED CURRENT: 13A MAX. / ONE CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE: 1.25mm MAX.

仕様

コンタクト: #16コンタクト 8本
定格電圧: A, B, H端子 400VAC
C, D, E, F端子 100VAC
G端子 アース端子
(汚染度: 2 / 過電圧範疇: II)
定格電流: 13A以下 / 1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線: 1.25mm以下

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "G".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(G端子)は⊕で表わす。

2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置にインサート名【20-7SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年('05, '06, '07, ...)

※※※ MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR('05, '06, '07, ...)

9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
6	COUPLING NUT	1	ALUMNUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMNUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
3	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No.: G
1	CONTACT (POWER)	7	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No.: A, B, C, D, E, F, H

仕様書 (SPECIFICATION) JAGS-5080.T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE) 21.Dec.2005	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 (DR.) T.SUZUKI	担当 (CHK.) T.SUZUKI	名称 (TITLE) JL04V-6A20-7SE-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105460
公差 (GENERAL TOLERANCE)	承認 (APPD.) T. OKAMURA			版数 (REV.) 1
寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度 (ANGLES) ° ± °× ±			