

RH3AF-16R-V



RH3AF-10R-V



P.C.B.LAYOUT

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, BRACKETED DIMENSION ARE IN INCHS.
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.2 mm

Available Mode No.
RH3AF-10R-V
RH3AF-16R-V
RH3AF-16C-V



RH3AF-16C-V





○ REAL CODE
● COMPLEMENTARY CODE

TYPE	POSITION □□R	POSITION 16C	CODE 1	CODE 2	CODE 4	CODE 8
10 R	0	F	●	●	●	●
	1	E	○	●	●	●
	2	D	●	○	●	●
	3	C	○	○	●	●
	4	B	●	●	○	●
	5	A	○	●	○	●
	6	9	●	○	○	●
	7	8	○	○	○	●
	8	7	●	●	●	○
	9	6	○	●	●	○
16 R,C	A	5	●	○	●	○
	B	4	○	○	●	○
	C	3	●	●	○	○
	D	2	○	●	○	○
	E	1	●	○	○	○
	F	0	○	○	○	○

CIRCUIT CHART

ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPD.
	A	DWG. REL.		

APPD:	Q'TY:	國達實業股份有限公司 DIPTRONICS MANUFCTURING INC.	PART NAME: ROTARY TYPE DIP SWITCH
CHKD:	SCALE:		
DR: 06.21.'05 林后嶸	REV: A / UNITS: mm	PART NO: RH3AF- □□□ -V	MAT'L:
DESIGN: 02.06.'04 林后嶸			FINISH:
			DWG NO: RH3AF-V