标注前有"*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准



Performance parameters	
Model Type	ZKA2027017
Frequency Range	2400-2500/5000-5800MHZ
Band Width	100/800MHz
Gain	2dbi
Vswr	≤2.5
Impedance	50 OHM
Polarization	LEVEL
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10W
CABLE	RF1.13-100MM
Dimensions	33.4mm*10.2mm
material	FPC(PI)
Connector	IPEX-1
Temperature	-30° ~ 70°



部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
①	Antenna element	FPC(PI)	1
②	Installation method	3M 300LSE	1
③	CABLE	RFΦ1.13 COAXIAL CABLE 50ohm BLACK	1
④	CONNECTOR	IPEX 1代	1

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	×. ±0.30 ×.× ±0.20 ×.×× ±0.10 ANGULAR ±5～				代码	YG-F58	料号	
					品名	2.4+5.8G内置FPC天线		
		变更记录	日期	变更者	型号	ZKA2027017		
图法		比例		纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2025.12.29
		单位	MM	版本	A	审核		确认	