





P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
ZX-FC05-FLK-H52-5P	5	6.70	2.00	4.00	4.45
ZX-FC05-FLK-H52-6P	6	7.20	2.50	4.50	4.95
ZX-FC05-FLK-H52-7P	7	7.70	3.00	5.00	5.45
ZX-FC05-FLK-H52-8P	8	8.20	3.50	5.50	5.95
ZX-FC05-FLK-H52-9P	9	8.70	4.00	6.00	6.45
ZX-FC05-FLK-H52-10P	10	9.20	4.50	6.50	6.95
ZX-FC05-FLK-H52-11P	11	9.70	5.00	7.00	7.45
ZX-FC05-FLK-H52-12P	12	10.20	5.50	7.50	7.95
ZX-FC05-FLK-H52-13P	13	10.70	6.00	8.00	8.45
ZX-FC05-FLK-H52-14P	14	11.20	6.50	8.50	8.95
ZX-FC05-FLK-H52-15P	15	11.70	7.00	9.00	9.45
ZX-FC05-FLK-H52-16P	16	12.20	7.50	9.50	9.95
.....	.....	.....	.....	.....	.....
ZX-FC05-FLK-H52-66P	66	37.20	32.50	34.50	34.95
ZX-FC05-FLK-H52-67P	67	37.70	33.00	35.00	35.45
ZX-FC05-FLK-H52-68P	68	38.20	33.50	35.50	35.95
ZX-FC05-FLK-H52-69P	69	38.70	34.00	36.00	36.45
ZX-FC05-FLK-H52-70P	70	39.20	34.50	36.50	36.95





技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-25°C~85°C.
3.额定电压:50V, AC/DC(=等效).
4.接触电阻:50mΩ.
5.绝缘电阻:≥500MΩ.
6.耐电压:150V AC/Minute



序号	品名	材质
1	0.5掀盖立式胶芯(H=5.2)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5掀盖立式后盖(H=5.2)	LCP UL94V-0 黑色
3	0.5掀盖立式端子(H=5.2)	铜合金/表面镀金
4	0.5掀盖立式焊片(H=5.2)	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-FC05-FLK-H52-NP	版本 REV.	A
品名 TITLE	0.5 Pitch掀盖立式带扣正脚(H=5.2)	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.