REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE





序号	品名	材质
1	0.5掀盖卧式带扣胶芯(H=2.0)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5掀盖卧式带扣后盖(H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
3	0.5掀盖卧式带扣端子(H=2.0)	铜合金/表面镀金
4	0.5掀盖卧式带扣焊片(H=2.0)	铜合金/表面镀锡

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围: -40°C~105°C.
3.额定电流: 0.5A
4.额定电压: 50V, AC.
5.接触电阻: 50mΩ MAX.
6.绝缘电阻: 500MΩ Min.
7.耐电压: 150V AC/1Minute











P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM F
FC-05G4P21H20	4	6.30	2.57	1.50	0.70	4.10	4.10
FC-05G5P21H20	5	6.80	3.07	2.00	5.20	4.60	4.60
FC-05G6P21H20	6	7.30	3.57	2.50	5.70	5.10	5.10
FC-05G7P21H20	7	7.80	4.07	3.00	6.20	5.60	5.60
FC-05G8P21H20	8	8.30	4.57	3.50	6.70	6.10	6.10
FC-05G9P21H20	9	8.80	5.07	4.00	7.20	6.60	6.60
FC-05G10P21H20	10	9.30	5.57	4.50	7.70	7.10	7.10
FC-05G11P21H20	11	9.80	6.07	5.00	8.20	7.60	7.60
FC-05G12P21H20	12	10.30	6.57	5.50	8.70	8.10	8.10
FC-05G13P21H20	13	10.80	7.07	6.00	9.20	8.60	8.60
FC-05G14P21H20	14	11.30	7.57	6.50	9.70	9.10	9.10
FC-05G15P21H20	15	11.80	8.07	7.00	10.20	9.60	9.60
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
FC-05G76P21H20	76	42.30	51.00	37.50	40.70	40.10	40.10
FC-05G77P21H20	77	42.80	51.50	38.00	41.20	40.60	40.60
FC-05G78P21H20	78	43.30	52.00	38.50	41.70	41.10	41.10
FC-05G79P21H20	79	43.80	52.50	39.00	42.20	41.60	41.60
FC-05G80P21H20	80	44.30	53.00	39.50	42.70	42.10	42.10

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
.x	±0.50
.xx	±0.20
.xxx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.5 Pitch掀盖卧式下接带扣(H=2.0)

DWG. NO.: FC-05GXP21H20 | CHECKED: MAX

PART NO.: FC-05GXP21H20 | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL