序号	品名	材质
1	0.5掀盖立式胶芯(H=5.2)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5掀盖立式后盖(H=5.2)	LCP UL94V-0 黑色
3	0.5掀盖立式端子(H=5.2)	铜合金/表面镀金
4	0.5掀盖立式焊片(H=5.2)	铜合金/表面镀锡

RoHS

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE













P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
FC-05E5P21H52	5	6.70	2.00	4.00	4.45
FC-05E6P21H52	6	7.20	2.50	4.50	4.95
FC-05E7P21H52	7	7.70	3.00	5.00	5.45
FC-05E8P21H52	8	8.20	3.50	5.50	5.95
FC-05E9P21H52	9	8.70	4.00	6.00	6.45
FC-05E10P21H52	10	9.20	4.50	6.50	6.95
FC-05E11P21H52	11	9.70	5.00	7.00	7.45
FC-05E12P21H52	12	10.20	5.50	7.50	7.95
FC-05E13P21H52	13	10.70	6.00	8.00	8.45
FC-05E14P21H52	14	11.20	6.50	8.50	8.95
FC-05E15P21H52	15	11.70	7.00	9.00	9.45
FC-05E16P21H52	16	12.20	7.50	9.50	9.95
.....	.....	.....	.....	.....	.....
FC-05E66P21H52	66	37.20	32.50	34.50	34.95
FC-05E67P21H52	67	37.70	33.00	35.00	35.45
FC-05E68P21H52	68	38.20	33.50	35.50	35.95
FC-05E69P21H52	69	38.70	34.00	36.00	36.45
FC-05E70P21H52	70	39.20	34.50	36.50	36.95



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围: -25°C~85°C.
3.额定电压: 50V, AC/DC(=等效).
4.接触电阻: 50mΩ.
5.绝缘电阻:≥500MΩ.
6.耐电压: 150V AC/Minute

GENERAL TOLERANCE						DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.					TITLE: 0.5 Pitch掀盖立式带扣正脚(H=5.2)		
.x	±0.50							
.xx	±0.20							
.xxx	±0.10							
GENERAL	ANGLE: ±1°					DWG. NO.: FC-05EXP21H52	CHECKED: MAX	
						PART NO.: FC-05EXP21H52	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	