




SJ037474
(DRAWING NO.)

FINISH(NOTE3)
仕上記号(表3)




DESIGNATION

命名法

PS-**PE-D4LT1-B*E

LEAD FREE
鉛フリー
CONTACT FINISH(NOTE2)
仕上(表2)
BOX TYPE PIN HEADER
箱形ピンヘッダ
TERMINAL LENGTH
結線部長さ
THROUGH HOLE TYPE(TERMINATION)
スルーホール(ターミネーション)
ANGLE TYPE
アングルタイプ
DOUBLE ROWS, 2.54mm PITCH
2列2.54ピッチ
CONTACT LENGTH
接触部長さ
PIN SIDE
ピン側
NUMBER OF CONTACTS(TABLE1)
芯数(表1)
SERIES
シリーズ名



SECT. A-A
(SCALE 5:1)

TABLE 1


PART No. 品名	NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B	C
PS-10PE-D4LT1-B*E	10	20.2	17.53	10.16
↑ 16 ↑	↑ 16 ↑	27.8	25.15	17.78
20	20	32.9	30.23	22.86
26	26	40.5	37.85	30.48
30	30	45.6	42.93	35.56
34	34	50.7	48.01	40.64
40	40	58.3	55.63	48.26
↓ 50 ↓	↓ 50 ↓	71.0	68.33	60.96
PS-60PE-D4LT1-B*E	60	83.7	81.03	73.66

TABLE 2 A

	1	2
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μmMIN) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.3μmMIN) OVER NICKEL Ni上Au0.3μm以上
TERMINAL AREA 結線部	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫または銅合金(無鉛)	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫または銅合金(無鉛)

TABLE 3

	INDICATION 表示
1	NONE 無表示
2	2



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

NOTE1. THE FOUR CORNERS OF TERMINAL AREA (0.64mm X 0.44mm) ARE CHAMFERED,
AND THE DIAGONAL DIMENSION IS MAX 0.7mm.

NOTE2. ALL OF THE PRODUCT EXCEPT 10 PINS
HAVE TWO PORALIZATION KEYS.

注1. 結線部(0.64 X 0.44)は四隅を面打ちし、対角寸法は0.7以下です。

注2. 極性キイ取付部を2ヶ所設ける。但し、10芯は無し。

2	INSULATOR	1	PBT	UL94V-0 COLOR: BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1133		第1版(ORIGINAL DATE) 16.Oct.2002		備考 REMARKS
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	M.SASAKI	図面番号(DRAWING NO.) SJ037474
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	K.KAWASE	版数 (REV.) 2
.X ±0.4	X°X' ±	承認 APPD.	S.KASHIWAGI	
.XX ±0.1				
.XXX ±				

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.