序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	WF-1D200A4P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	WF-1C200A	4	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
5	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
6	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求





可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE					
DIM. 0~100 100~200 200~300	TOL. ±2mm ±3mm ±5mm	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			BXCONN®
GENERAL ANGLE: X°: ±5° X.X°: ±3° X.XX°: ±1°		TITLE: Terminal wiring			
		DWG. NO.: PH4P-26AWG-200-A1T		CHECKED: MAX	
		PART NO.: PH4P-26AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL