序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求
1	胶壳	WF-1D125B6P	1	pcs	2.打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	WF-1C125B	6	pcs	3.按照图中线序方向打端和插壳，端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 绿色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
6	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
7	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
8	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求





可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE					
DIM. / TOL.					
0~100	±2mm				
100~200	±3mm				
200~300	±5mm				
GENERAL ANGLE:					
X°:	±5°				
X.X°:	±3°				
X.XX°:	±1°				

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: Terminal wiring

DWG. NO.: GH6P-28AWG-200-A1T | CHECKED: MAX

PART NO.: GH6P-28AWG-200-A1T | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL