序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	WF-1D150A2P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	WF-1C150A	2	pcs	按照图中线序方向打端和插壳，端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求





可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
DIM. TOL. 0~100 ±2mm 100~200 ±3mm 200~300 ±5mm GENERAL ANGLE: X°: ±5° X.X°: ±3° X.XX°: ±1°	TITLE: Terminal wiring				
	DWG. NO.: ZH2P-28AWG-200-A1T			CHECKED: MAX	
	PART NO.: ZH2P-28AWG-200-A1T			DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL