









## RECOMMENDED PCB LAYOUT



Tolerance:  $\pm 0.05$

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍G/F (功能区)
3. 外壳: C2680 T=0.25mm,
4. 额定电流: 1A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC)/1分钟 至少.
6. 接触阻抗: 50mΩ最大.
7. 绝缘阻抗: 100MΩ最小.
8. 插入力: 3.57Kgf最大.
9. 拔出力: 1.0Kgf初始最小; 测试后0.8Kgf最小
10. 温度范围: -30℃~+80℃
11. 耐久测试: 3000次

|                                       |           |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUFACTURE DWG                       |           | <div>东莞市讯普电子科技有限公司<br/>DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd</div> |                              |              |                                                                                       |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |           |                                                                 | TITLE:Micro usb 5S 5.9 有脚牌有柱 |              |                                                                                       |
|                                       |           |                                                                                                                                                      | PAR                          | MU-103-ACY59 |                                                                                       |
| DWN                                   | Lucas     |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |
| CHKD                                  | Ethan     |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |
| APVD                                  | Jacob     |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |
| DECIMALS:                             | ANGLES:   | CUSTOMER COPY                                                                                                                                        | SCALE1:1                     | UNIT:MM      |  |
| .X:±0.25                              | X.:±2°    |                                                                                                                                                      | SIZE:A4                      | SHEET:1F1    | REV:A                                                                                 |
| .XX:±0.15                             | X.X:±0.5° |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |
| .XXX:±0.05                            |           |                                                                                                                                                      |                              |              |                                                                                       |



出盘方向



说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装1000PCS;
- 2, 将15盘承载带放入纸箱中;
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签.

| 每箱数量     | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
|----------|--------|--------|
| 15000PCS | XXX    | XXX    |

|                                       |            |                                                                                                                                            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MANUFACTURE DWG                       |            |  东莞市讯普电子科技有限公司<br>DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd |              |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |            |                                                       |              |
| DECIMALS:                             | ANGLES:    | TITLE:Micro usb 5S 5.9 有焊脚有柱                                                                                                               |              |
| .X:±0.25                              | X.'':±2°   | PAR                                                                                                                                        | MU-103-ACY59 |
| .XX:±0.15                             | X.X':±0.5° | DWN                                                                                                                                        | Lucas        |
| .XXX:±0.05                            |            | CHKD                                                                                                                                       | Ethan        |
| CUSTOMER COPY                         |            | APVD                                                                                                                                       | Jacob        |
|                                       |            | SCALE:1:1                                                                                                                                  | UNIT:MM      |
|                                       |            | SIZE:A4                                                                                                                                    | SHEET:1F1    |
|                                       |            |                                                                                                                                            | REV:A        |