




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 8

接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	8
行数	1
电线进入角度	180°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	直角
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	黄铜
螺纹尺寸	M2

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

线径	30 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.98% in 12468435430) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1776134-8
8P TERMINAL BLOCK HDR, HIGH TEMP



TE 产品编号 284514-8
8 POS TERMINAL BLOCK HDR DIR. POL.



TE 产品编号 1776130-8
8P TERMINAL BLOCK HDR, HIGH TEMP



TE 产品编号 796693-8
8 POS TERMINAL BLOCK PLUG STACK




TE 产品编号 284512-8
8 POS TERMINAL BLOCK HDR 900 POLAR


客户还购买了




TE 产品编号354316-E
DRCBTB 1,27 50 M BTB38 36,2 137 * 094 TR



TE 产品编号284506-2
2 POS TERMINAL BLOCK PLUG STACK 3,




TE 产品编号284506-3
3 POS TERMINAL BLOCK PLUG STACK 3,




TE 产品编号284506-6
6 POS TERMINAL BLOCK PLUG STACK 3,





TE 产品编号1-284506-0
10 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,




TE 产品编号1-284506-2
12 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,



TE 产品编号284514-4
4 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL.



TE 产品编号1-284514-2
12P TERMI-BLOK HDR DIR POL



TE 产品编号1-2176338-6
CRGCQ 0402 330R 5%



TE 产品编号2291579-1
ZSFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY,PCI,
PRESS-FIT,

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284506-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284506-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284506-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284506-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284506-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284506-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List



英文版本

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本