型号 Part No.	品名 Part Name	型号 Part No.	插片规格 Name Tab	导线截面cable size	
				A.W.G	mm²
40-E30-343	端子	FDD1.25-250	0.8*6.35	22-16	0.5-1.5



最大电流：Imax=10A
材质：黄铜,PVC
表面处理：镀锡≥0.3μm
黄铜厚度：0.4mm
颜　　色：红色

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部
未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.50

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. No.	HIWA/QR-JZ-40-E30-FDD1.25-250

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司