









DESIGNATION

命名法
PS-**PE-D4LT*-M*AE

(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

MODIFICATION CODE
誤挿入防止溝 形態

FINISH(SEE TABLE 2)
仕上(表2参照)

PIN HEADER WITH LATCH(WITH POLARIZING KEY)
ロック付ピンヘッダ(極性キイ付)

TERMINAL AREA LENGTH(SEE TABLE 3)
結線部長さ(表3参照)

THROUGH HOLE(TERMINATION)
スルーホール(ターミネーション)

ANGLE TYPE
アングルタイプ

DOUBLE ROW 2.54mm SPACE
2列2.54ピッチ

CONTACT AREA LENGTH
接触部長さ

PIN SIDE
ピン側

No. OF CONTACTS(SEE TABLE 1)
芯数(表1参照)

SERIES
シリーズ名

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.04.2010	070905	REVISED POST MATERIAL	M.SAITOU	N.UCHIYAMA	—	Y. YAHIRO

TABLE 1 PART No. OF CONTACTS AND DIMENSIONS
表1 名称・芯数及び寸法A、B、C、D、E

PART No. 名称	No. OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
PS-10PE-D4LT*-M*AE	10	10.16	17.53	21.84	27.94	32
PS-50PE-D4LT*-M*AE	50	60.96	68.33	72.64	78.74	82.8
PS-60PE-D4LT*-M*AE	60	73.66	81.03	85.34	91.44	95.5

TABLE 2 CONTACT FINISH
表2 仕上

*	1	3
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.76μm以上
TERMINAL AREA 結線部	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金(無鉛)	

TABLE 3 TERMINAL LENGTH
表3 結線部長さ

*	1	2
F	2.8	3.3

NOTE1. THE FOUR CORNERS OF TERMINAL AREA SHALL BE BASHED TO BE INSERTED INTO 0.7 mm DIAMETER CAVITY.
2. CONTACT FINISH IS MARKED IN WHITE INK.

*	MARKING
1	NONE
3	3 MARKED IN WHITE INK

3. FOR 50-, AND 60-CONTACT CONNECTORS, TWO SYMMETRICAL POLARIZING KEYWAYS BETWEEN WHICH DISTANCE IS 22.86 mm ARE PROVIDED.
FOR 10-CONTACT CONNECTOR, ONE POLARIZING KEYWAY IS PROVIDED AT THE CENTER OF THE CONNECTOR.
4. TWO POLARIZING KEYS ARE PROVIDED. NO POLARIZING KEY IS PROVIDED FOR 10-POSITION CONNECTOR.

注1. 結線部は0.64×0.44を四隅面打しφ0.7に挿入できる。
2. 仕上記号白色捺印

仕上記号*	表示
1	無表示
3	3を白色捺印

3. 誤挿入防止溝を50, 60芯はセンター振り分けにて22.86の間隔で2ヶ所、10芯はセンターに1ヶ所設ける。
4. 極性キイ取付部を2ヶ所設ける。但し、10芯は設けない。

5	LOWER POST	TABLE1	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	
4	UPPER POST	TABLE1	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	
3	INSULATOR	1	P. B. T		UL94V-0 COLOR:BLACK
2	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
1	LEVER	2	NYLON		UL94V-0 COLOR:BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 29.04.2004		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) PS
公差差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称(TITLE) PS-**PE-D4LT*-M*AE PIN HEADER	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	N.UCHIYAMA		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	Y.YAHIRO		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	K.HISATOMI		
		質量(MASS)			
		図面番号(DRAWING NO.)	SJ101473		版数 (REV.) 2