



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

Kabelzylinder
Cablecylinder

Einsatz
Insert

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm₂
Anschluß/Termination: 0.15mm
Löt/Solder AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 3.85 A
8 polig / 8 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



K11MA7-P08LFDO-39..	min. 2.7	max. 3.9
k11MA7-P08LFDO-52..	min. 4.0	max. 5.2
K11MA7-P08LFDO-65..	min. 5.3	max. 6.5

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ
-----------------------------	------------------

K11MA7-P08LFDO-..20	rot / red
K11MA7-P08LFDO-..30	weiß / white
K11MA7-P08LFDO-..40	gelb / yellow
K11MA7-P08LFDO-..50	grün / green
K11MA7-P08LFDO-..60	blau / blue
K11MA7-P08LFDO-..70	grau / grey
K11MA7-P08LFDO-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

					Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.: CAD-Nr.: 00025741		PE-Modell-Nr.: 00023772		
					2004	Tag	Name	Benennung:					Maßstab:
					Bearb.	09.03.	C.Fischer	Kabelteil cpl.					5:1
					Gepr.								
					Norm.								
					 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: K11MA7-P08LFDO-....					Vervielf. Pause
Änd- zust.	Äend.-Mitt.	Datum	Name					Ersatz für:					Nr.