





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 125V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+105℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: Housing LCP UL94V-0 Natural
Cap LCP UL94V-0 Natural
Contacts Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-1.25-2A-LCP-04	1.25	3.20	4.25
3	HC-1.25-3A-LCP-04	2.50	4.45	5.50
4	HC-1.25-4A-LCP-04	3.75	5.70	6.75
5	HC-1.25-5A-LCP-04	5.00	6.95	8.00
6	HC-1.25-6A-LCP-04	6.25	8.20	9.25
7	HC-1.25-7A-LCP-04	7.50	9.45	10.50
8	HC-1.25-8A-LCP-04	8.75	10.70	11.75
9	HC-1.25-9A-LCP-04	10.00	11.95	13.00
10	HC-1.25-10A-LCP-04	11.25	13.20	14.25
11	HC-1.25-11A-LCP-04	12.50	14.45	15.50
12	HC-1.25-12A-LCP-04	13.75	15.70	16.75
13	HC-1.25-13A-LCP-04	15.00	16.95	18.00
14	HC-1.25-14A-LCP-04	16.25	18.20	19.25
15	HC-1.25-15A-LCP-04	17.50	19.45	20.50
16	HC-1.25-16A-LCP-04	18.75	20.70	21.75







PCB LAYOUT

Ordering Information

HC-1.25- N*** - LCP - * - 04

Pin

Type
1=几字
2=直针
3=弯针
AW=定位弯针

Colour
默认=本色
W=白色
R=红色
Y=黄色
B=蓝色
G=绿色
K=黑色
O=橙色
BR=棕色

深圳市华灿天禄电子有限公司
工程专用章

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE

GENERL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	04
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	1.25 单排 直针	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-1.25-NA-LCP-04	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1