修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2021-04-12





3D VIEW









PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	8.00	4.75	2.00
3P	10.00	6.75	4.00
4P	12.00	8.75	6.00
5P	14.00	10.75	8.00
6P	16.00	12.75	10.00
7P	18.00	14.75	12.00
8P	20.00	16.75	14.00
9P	22.00	18.75	16.00
10P	24.00	20.75	18.00



RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

序号	品 名	材 质	电镀／颜色	备 注
C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本 色	

Specifications:

1.Rated Voltage : 250V AC/DC
2.Rated Current : 5A AC,DC
3.Withstand Voltage : 1000V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

HDGC 深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27111216 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	谢亮	TITLE: 产品名称：	PH2.0针座立贴	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	王建业	PART NO: 产品编号：	HDGC2001WV-S-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰	DATE: 2021-04-12	SCALE: 1:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A070