REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











SECTION A-A

Part No	Pin	A	B	C
BX-FPC1.0-4PH25AS	4	3.00	5.03	11.10
BX-FPC1.0-5PH25AS	5	4.00	6.03	12.10
BX-FPC1.0-6PH25AS	6	5.00	7.03	13.10
BX-FPC1.0-7PH25AS	7	6.00	8.03	14.10
BX-FPC1.0-8PH25AS	8	7.00	9.03	15.10
BX-FPC1.0-9PH25AS	9	8.00	10.03	16.10
BX-FPC1.0-10PH25AS	10	9.00	11.03	17.10
BX-FPC1.0-11PH25AS	11	10.00	12.03	18.10
BX-FPC1.0-12PH25AS	12	11.00	13.03	19.10
.....	....	...	.....	.....
BX-FPC1.0-40PH25AS	40	(40-1)*1.0	(40+1)*1.0+0.03	(40+6)*1.0+0.10





适用扁平线(Applicable Flat Cable)



适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-25°C~+85°C.

3.额定电压:50V,AC/DC.

4.接触电阻:≤0.03Ω.

5.绝缘电阻:≥500MΩ

序号	品名	材质
1	1.0胶芯(H2.5)	LCP UL94V-0 本色
2	1.0上接端子(H2.5)	铜合金/表面镀锡
3	1.0卧式后盖(H2.5)	LCP UL94V-0 黑色
4	1.0卧式焊片(H2.5)	铜合金/表面镀锡

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
.x	±0.30
.xx	±0.20
.xxx	±0.05
GENERAL ANGLE:	
.x°	±5°
.xx°	±2°
.xxx°	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 1.0 Pitch H2.5 ZIF R/A Type Top CONN.

DWG. NO.: BX-FPC1.0-NPH25AS | CHECKED: MAX

PART NO.: BX-FPC1.0-NPH25AS | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL