

A	B	C	D	E	F																																							
1	2	3	4	5	6																																							
技术指标 (Technical Index):					<table border="1"> <thead> <tr> <th>CKT</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2*1</td> <td></td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>2*2</td> <td>3.0</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>2*3</td> <td>6.0</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>2*4</td> <td>9.0</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>2*5</td> <td>12.0</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>2*6</td> <td>15.0</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>2*7</td> <td>18.0</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>2*8</td> <td>21.0</td> <td>27.00</td> </tr> <tr> <td>2*9</td> <td>24.0</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>2*10</td> <td>27.0</td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td>2*11</td> <td>30.0</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>2*12</td> <td>33.0</td> <td>39.00</td> </tr> </tbody> </table>	CKT	A	B	2*1		6.00	2*2	3.0	9.00	2*3	6.0	12.00	2*4	9.0	15.00	2*5	12.0	18.00	2*6	15.0	21.00	2*7	18.0	24.00	2*8	21.0	27.00	2*9	24.0	30.00	2*10	27.0	33.00	2*11	30.0	36.00	2*12	33.0	39.00
CKT	A	B																																										
2*1		6.00																																										
2*2	3.0	9.00																																										
2*3	6.0	12.00																																										
2*4	9.0	15.00																																										
2*5	12.0	18.00																																										
2*6	15.0	21.00																																										
2*7	18.0	24.00																																										
2*8	21.0	27.00																																										
2*9	24.0	30.00																																										
2*10	27.0	33.00																																										
2*11	30.0	36.00																																										
2*12	33.0	39.00																																										
WB300A1H-** *-* *** NO OF CKT (产品PIN数) Plating (电镀方式) 3: 端子全亮锡 (Terminal all bright tin)	流水码 Packing (包装方式) P: PE袋装 B: 盒装																																											
				<table border="1"> <tr> <td>品名 (TITLE)</td> <td>MX3.0 双排弯针WTB</td> <td>制图 (DR)</td> <td>ANLAN</td> </tr> <tr> <td>料号 (DWG.NO)</td> <td>WB300A1H-*****</td> <td>校对 (CHKD)</td> <td>田峰</td> </tr> <tr> <td>比例 (SCALE)</td> <td>1 OF 1</td> <td>审核 (APPD)</td> <td>黄志明</td> </tr> <tr> <td>单位 (UNITS)</td> <td>mm</td> <td>张数 (SHEET)</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>REV</td> <td>A</td> <td>SIZE</td> <td>A</td> </tr> </table>	品名 (TITLE)	MX3.0 双排弯针WTB	制图 (DR)	ANLAN	料号 (DWG.NO)	WB300A1H-*****	校对 (CHKD)	田峰	比例 (SCALE)	1 OF 1	审核 (APPD)	黄志明	单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	A4	REV	A	SIZE	A																				
品名 (TITLE)	MX3.0 双排弯针WTB	制图 (DR)	ANLAN																																									
料号 (DWG.NO)	WB300A1H-*****	校对 (CHKD)	田峰																																									
比例 (SCALE)	1 OF 1	审核 (APPD)	黄志明																																									
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	A4																																									
REV	A	SIZE	A																																									

WB300A1H-** *-* ***
NO OF CKT (产品PIN数)
Plating (电镀方式)
3: 端子全亮锡
(Terminal all bright tin)

流水码
Packing (包装方式)
P: PE袋装
B: 盒装

A B C D E F

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2019/07/20
1	料号变更 原料号:WB5557W-****-***	2024/09/26

A B C D E F

A












B

C

D

E

F



不同Pin位型腔窗口结构

	新图制定 变更内容	王涛	7/20/2019
版次	申请人	发行日期	

一般公差 TOLERANCES $X \pm .15$ $.XX \pm .05$ $.X \pm .10$ $.XXX \pm .02$ ANGLES $\pm 1^\circ$	ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD
检验尺寸标注 DIMENSION	品名 (TITLE) MX3.0 双排弯针WTB 制图 (DR) Anlan
SYMBOLS ◎ 为关键性尺寸 ◎ MARK IS CRITICAL DIM. △ 为重要尺寸 △ MARK IS MAJOR DIM.	审核 (CHKD)
料号 (DWG.NO) WB300A1H-****-***	核准 (APPD)

A

B

C

D

E

F