













2. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
18 POSITION, 171849-1
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
18 polig, 171849-1
 3. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-1, CAVITY-NO: 28-36
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9 polig, 171849-1, Kammernummerierung: 28-36
 4. FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-2, CAVITY-NO: 19-27
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9 polig, 171849-2, Kammernummerierung: 19-27
 5. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 6. MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 7. WARPAGE TO PERMITTED
Verzerr zulässig,



- | | |
|----|--|
| 9 | BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schueltgut im Versandkarton |
| 10 | FITS TO TE COUNTERPART 1.5 MM TAB HOUSING. 36POS
1718492
Passend zu TE Gegenstecker 1.5 mm Flachsteckergeh.. 36pol.
1718492 |
| 11 | FITS TO TE COUNTERPART 11POS. MIXED TAB HEADER
1718523
Passend zu TE Gegenstecker 11pol. Messerleiste
1718523 |
| 12 | FITS TO TE INTERFACE DRAW ING
114-18664
Passend zu TE Ausführungsvorschrift
114-18664 |
| 13 | MA LFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE |

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung



CODE Kodierung	TE ORDER-Nr. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
F	1-1718485-6	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	PASTEL ORANGE pastelorange	CARRIER CODE F Traeger Kodierung F	C	1
E	1-1718485-5	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	DUSTY GREY staubgrau	CARRIER CODE E Traeger Kodierung E	C	1
D	1-1718485-4	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	WATER BLUE wasserblau	CARRIER CODE D Traeger Kodierung D	C	1
C	1-1718485-3	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	EMERALD GREEN smaragdgrün	CARRIER CODE C Traeger Kodierung C	C	1
B	1-1718485-2	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	TRAFFIC PURPLE verkehrsrot	CARRIER CODE B Traeger Kodierung B	C	1
A	1-1718485-1	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	FAWN BROWN braun	CARRIER CODE A Traeger Kodierung A	C	1

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Dieses Zeichnungsdokument ist eine von TE Connectivity kontrollierte Zeichnung. Änderungen, die zur technischen Fortschritt dienen, sind vorgabemäßig. Die letzten Änderungen sind in der Zeichnung angegeben.

DATE OF PREPARATION: 23 JUL 2004
DATE OF APPROVAL: 26 JUL 2004
DATE OF RELEASE: 22 FEB 2010

OWN: F. Eltron
CHK: Ch. Eberwein
APVD: Ch. Eberwein

NAME: CARRIER FOR AMP MCP1.5K RECEPTACLE INSERTS, 36POS.
Traeger fuer AMP MCP1.5K Buchseneinsätze, 36pol.

PRODUCT SPEC: 108-18057
PROJKT SPEC: 114-18663
APPLICATION SPEC: VERABREITUNGSSPEC

SIZE: A1
CAGE CODE: 0100779
DRAWING NO: C-1718485

WEIGHT: 8.6g
CUSTOMER DRAWING: /KUNDENZIECHNUNG

RESTRICTED TO: NUR FÜR

SCALE: 1:1
SHEET: 1 of 1
REV: D