

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

GHIERA DI ACCOPPIAMENTO (COUPLING RING)

CORPO CONNETTORE (PLUG HOUSING)

POLARIZZAZIONE (KEYING)

LATO CONNESSIONE
(MATING FACE)

34.26 MAX

41.79 MAX

IL DISEGNO INDICA IL P.N. 183082-1
(P.N. 183082-1 AS SHOWN)

1. MATERIALE: PA 6-6 CARICATO VETRO
UL RECOGNIZED, COLORE NERO.

1. MATERIAL: PA 6-6 G.F. FILLED
UL RECOGNIZED, BLACK COLOUR.

2. OGNI CAVITA' E' IDENTIFICATA DAL
NUMERO POSTO SIA SUL FRONTE CHE
SUL RETRO DEL CONNETTORE.

2. CONTACT CAVITIES IDENTIFICATION
IS DEFINED BY NUMERICAL
CHARACTERS PLACED ON BOTH FRONT
AND REAR OF CONNECTOR

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT
RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING
TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)
± 0.3
ANGOLI
(ANGLES) ± 2°
DIS.
(COR.) 21 MAR. '94
C.P.A.
CONT.
(CHK) 21 MAR. '94
R. CANTORE
DIAM. ISOLANTE
(INS. DIA. RANGED)
RANGO FILO
(WIRE RANGE)
SCALA
(SCALE)
— — —

AMP AMP ITALIA S.p.A.
Corso F.lli Cervi, 15
COLLEGNO (TORINO)

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION) C.P.C. PLUG ASS'Y
SIZE 17-3 STD SEX
SERIES 3

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO) I A3 C-183082
REV. FOGLIO
(SHEET) A 1 OF 1

RELEASED FOR PROD.
ET00-155-95
REVISIONI
(REVISION RECORD)

C.P.
(COR) DIS. DATA
(CHK) (DATE)

APP.
(APP.)