




SJ035824
(DRAWING NO.)

REV.	DATE	DCN NO.	DESCRIPTION	DR.	CHK.	APPD.	APPD.
8	26.Dec.2001	49341	ADDED NEW ITEMS		T.NEMOTO		Y.TATEBE
9	17.Jun.2002	50136	ADDED NEW ITEMS		T.NEMOTO		Y.TATEBE
10	17.Nov.2004	056200	BILINGUALIZED		T.NEMOTO		O.HASHIGUCHI
11	17.Oct.2005	058396	REVISED NOTE		T.NEMOTO		O.HASHIGUCHI



APPLICABLE FPC DIMENSION (REF.)

適合 FPC 寸法 (参考)

TABLE 1

	A	B	C	D	E	F	G
FF0396SA1	47.5	52.9	52.9	52.46	50.9	50	49.8
FF0380SA1	39.5	44.9	44.9	44.46	42.9	42	41.8
FF0368SA1	33.5	38.9	38.9	38.46	36.9	36	35.8
FF0364SA1	31.5	36.9	36.9	36.46	34.9	34	33.8
FF0360SA1	29.5	34.9	34.9	34.46	32.9	32	31.8

NOTE1. CAVITY NAME APPEAR IN RELIEF.
注1. 図示の位置にキャビティ番号を表示する。
NOTE2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
注2. ロット番号がコネクタ上面に表記される。

5	HOLD DOWN L ホールドダウン L	1	COPPER ALLOY 銅合金	Sn-Cu OVER NICKEL ニッケル上 Sn-Cu	
4	HOLD DOWN R ホールドダウン R	1	COPPER ALLOY 銅合金	Sn-Cu OVER NICKEL ニッケル上 Sn-Cu	
3	ACTUATOR アクチュエータ	1	GLASS FILLED NYLON ガラス入りナイロン		COLOR:BLACK/色相:黒
2	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD OVER NICKEL ニッケル上金	
1	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	LCP		COLOR:WHITE/色相:白
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-1654 JAHL-1654		11.Apr.2001		5:1	FF03
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FF03**SA1	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.NEMOTO		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	Y.TATEBE		
		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ035824	