

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	听力防护
产品名称	汉盾隔音降噪耳罩
产品型号	HD-HE7500
产品认证	EN352-1: 2020
包装规格	1 个/盒, 20 个/箱
有效期	自生产日期起 3 年
产品用途	嘈杂环境下降低噪音, 保护听力



产品特性

产品材质: ABS+不锈钢

产品包装: 1 副/盒

产品颜色: 黑红色

产品净重: 约 302 克

SNR: 32dB; NRR:26dB

产品用途: 嘈杂环境下降低噪音, 保护听力;

特点:

柔软头带, 仿皮包边, 佩戴舒适, 固定性能好,

可调节头箍, 适合不同头型佩戴;

90° 可调节旋转耳罩;

耳廓外采用仿皮包边密封性好, 内侧采用乳胶海绵, 柔软舒适;


产品细节:

依据人体学设计贴合耳部不挤压, 弹力棉柔软舒适

ABS 外罩体, 耐冲击、抗热、耐低温、使用寿命比一般的耳罩长

伸缩罩腿, 可上下调节伸缩, 使用者舒适佩戴

使用方法



- 1、将头箍拉伸大小到“打开”位置并跨过头部上方将罩杯罩住；
- 2、放松头箍回位，调整罩杯的高度，直到头箍能够支持罩杯，并且双耳感到舒适为止；
- 3、耳罩的软垫应紧密贴合头部，不要留有空隙；
- 4、调整头箍以正确箍紧，有效的阻挡噪音。

【注意事项】

- 1、确保防噪音耳罩按照说明进行正确的佩戴，如果不遵守使用说明，耳罩的防护效果将大打折扣。
- 2、使用后将耳罩放在凉爽、干燥处，不要储存在超过55℃的环境中（例如车的挡风玻璃或者窗户处）。
- 3、耳罩只能清洁表面，建议使用中性肥皂水和温水，不要浸泡在水中，禁止使用溶剂磨损性物质等。

保养方法

1. 检查—经常检查耳罩和耳罩垫是否有破裂和漏洞，如果耳罩有损坏，请丢弃。如果耳罩垫损坏，请更换。
2. 清洗—定期用温和的肥皂水清洗耳罩和耳罩垫。不能将其浸入水中。不要用其他物质处理，因为耳罩垫性能可能会降低，影响使用。
3. 更换—由于耳罩垫和泡沫插入物会随着时间的推移退化，请在正常佩戴情况下每6-8个月更换一次，如果是频繁使用或在潮湿恶劣环境下使用，则每3-4个月更换一次。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-HE7500	汉盾 HD-HE7500 头戴式隔音降噪耳罩	1个/盒, 20个/箱	个

实物图



