STEIPU

深圳市斯泰普科技有限公司

Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd

产品规格书承认书

Product specification acknowledgement

文件编号 File No. :

顾 客 Customer:

顾客产品名文 Customer Product Name:

顾客文件文 Customer Part No.:

产品名文 Product Name: SMT铜片 SMT Copper Bar

产品型文 Product Part No.: STHW4-DU-HS300210

发布日期 Release Date:2025 年 6 月 5 日

生产工厂 Production Plant：深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd.

文本 Version: a

更改单文 Number o f Modiýcation:

审批签字 Signature by Steipu			顾客确认 Customer Approval
拟制 Make	审核 Check	批准 Approved	负责人 By:
周炜鑫	王明	石国伟	日 期 Date:

特别说明：

1. 此规格书请顾客在 2 周内确认，如未在规定时间内答复，则视为同意。
2. 自提供规格书之日起 2 年内，顾客没有下单订货，本规格书失效。

Special version:

1. This speciýcation is expected to be checked within 2 weeks.Without feedback after 2 weeks, STEIPU will take it as granted that customer approves of this speciýcation.
2. This speciýcation will be invalid if no order within 2 years.

变更履历 Revision Record

顾客 Customer		产品型号 Product Part No.		
变更版 Version	变更日期 Change Date	变更内容 Description	原因 Reason	负责人 By









技术要求 Specification:

1、材质 Material: H62黄铜 H62 Brass，厚度 Thickness: 1.0±0.1mm;

2、表面处理 Surface treatment: 电镀锡 Electroplated tin;

3、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements，盐雾时间48H , with a salt spray time of 48 hours;

4、包装方式 Packaging method: 载带包装 Carrier packaging.

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:

线性 Linear:

0.5-3	±0.1
>3-6	±0.15
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
角度 angle:	±5°

标记	更改前	更改后	日期		材 料		品 名		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.	
①					料 厚		插 片			
②					比 例	3:1				
③					单 位	mm	制 图	石玉林	2025-6-5	Part No.:STHW4-DU-HS300210
④				视 角			校 对			
							审 核			制造商料号：3202020456 图 幅 A4

1. 五金原材料材质或物性位说明书 Material or Property Manual for Hardware Raw Materials

化学成分 Chemical Composition

牌号 mark	化学成分 Chemical Composition（%）				
	Cu	Zn	Pb	P	Fe
H62	60.5～63.5	36.4～39.4	≤0.04	≤0.006	≤0.08

2. 包装方式

2.1 内外包装示意图（仅供参考，实际以实物为准）

内包装示意图

外包装示意图

2.2 包装信息说明

A. 最小包装：6000pcs
B. 每包数量：6000～12000pcs
C. 每箱数量：18000～30000pcs
D. 每箱毛重：
F. 环保标签：RoHS
G. 储存环境：常温干燥