

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO

RELEASED FOR PUBLICATION
E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE

ALL RIGHTS RESERVED.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

LOC

DIST

REVISIONS
REVISIONI

P

LTR
REV

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

DATE
DATA

DWN
DIS.

APVD
APP.

—

—

AZ3

REVISED PER ECO-11-005301

02MAR11

RK

HMR

TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIM.)

0.5 MAX.

3.7

6.3

±0.4
-0.3

A

B

A

B

3.7

6.3

±0.4
-0.3

A

B

A

B

1.3 MAX.

±0.2

1.1

5.6

±0.2

for 0.5 mm tab thickness.

5

3.2

±0.5
-0.3

1.7

±0.2

0.5 MAX

15.0

3.1

3.2

(SEZIONE A-A)
(SECTION A-A)

4.1

4.5

(SEZIONE B-B)
(SECTION B-B)

DIMENSIONS:
DIMENSIONI:
mm

0 PLC / DEC ± —
1 PLC / DEC ± 0.3
2 PLC / DEC ± —
3 PLC / DEC ± —
4 PLC / DEC ± —
ANGLES / ANGOLI ± 2°

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO

FINISH
FINITURA

MATERIAL
MATERIALE

—

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO CONTROLLATO.

DWN / DIS.
H.YAALI
01 FEB 2000

CHK / CONT.
C.TARTARI
01 FEB 2000

APVD / APP.
—

PRODUCT SPEC
SPEC DI PRODOTTO
—

APPLICATION SPEC
SPEC DI APPLICAZIONE
—

WEIGHT
PESO
—

FASTON Connector,
.187 sr. REC. CONTACT.

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
NUMERO
C-160433

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING
DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

SCALE
SCALA
5:1

SHEET
FOGLIO
1 OF 1

REV
AZ3

1) STATO DI FORNITURA — SCALA 1:1
(SUPPLY CONDITION — SCALE 1:1)

SENDO DI USCITA
DEL TERMINALE
DALLA BOBINA
(DIRECTION OFF
TOP OF REEL)

2) SPECIFICA DI PRODOTTO 108-20019
(PRODUCT SPEC. 108-20019)

3) BOBINATO CON INTRODUZIONE DI CARTA INTERPOSTA
(REELED WITH INTERLEAVE PAPER STRIP)

4) PER LE VERSIONI IN PEZZI SCIOLTI
VEDERE DISEGNO 160493
(FOR LOOSE PIECE VERSION SEE DRAWING 160493).

5) SMUSSO FRONTALE
(CHAMFER AROUND FRONT OF RECEPTACLE)

6) FABBRICATO IN TE CONNECTIVITY BRASIL, QUANTITA'
PER BOBINA 15M.
(MANUFACTURED IN TE CONNECTIVITY BRASIL, Q.TY/REEL 15M).

6/3

STAGNATO
(TIN PLATED)

OTTONE
(BRASS)

7-160433-8

AY

6

NUDO
(UNPLATED)

OTTONE
(BRASS)

7-160433-1

AY

STAGNATO
(TIN PLATED)

BRONZO FOSF.
(PH. BRONZE)

6-160433-5

Z

3

STAGNATO
(TIN PLATED)

OTTONE
(BRASS)

5-160433-6

AY

OBSOLETE

PRE NICHELATO
(PRE NICKEL PL.)

ACCIAIO
(STEEL)

5-160433-4

Z

NUDO
(UNPLATED)

OTTONE
(BRASS)

5-160433-1

Z

NOTE

FINITURA/COLORE
(FINISH/COLOR)

MATERIALE
(MATERIAL)

NUMERO
(P/N)

REV

1470-19 (3/11)