

技术要求 Specification:

1、材质 Material：H62黄铜 H62 Brass，厚度 Thickness：1.0±0.03mm；

2、表面处理 Surface treatment：电镀锡 Electroplated tin；

3、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements，盐雾时间24H ，with a salt spray time of 24 hours；

4、包装方式 Packaging method：袋装 Packed in bags.

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:

线性 Linear:	
0.5-3	±0.1
>3-6	±0.15
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
角度 angle:	±5°

标记	更改前	更改后	日期		材 料		品 名	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd		
①					料 厚		插 片			
②					比 例	1:1				
③					单 位	mm	制 图	石玉林	2023-4-5	Part No.:STHW4-DU-HS240410,DZ
④				视 角			校 对			
							审 核			图 幅 A4