

技术要求 Specification:

1、材质 Material：黄铜 brass，厚度 Thickness：0.6±0.03mm；

2、表面处理 Surface treatment：电镀镍 Electroplated nickel；

3、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements，盐雾时间24H ， with a salt spray time of 24 hours；

4、包装方式 Packaging method：袋装 Packed in bags.

5、焊锡要求 Solder requirements：260℃±10℃

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:	
线性 Linear:	
0.5-3	±0.1
>3-6	±0.15
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
角度 angle:	±5°

标记	更改前	更改后	日期		材 料	H62黄铜	品 名	STEIPU深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.			
①					料 厚		SMT铜条				
②					比 例	1:1					
③					单 位	mm	制 图	李文杰	2021-3-23	Part No.:STHW4-DU-HN050206,DZ	
④				视 角			校 对				
							审 核			图 幅	A4