




Number of Contacts	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
4	HC-FPC-05-10-4RLTAG	3.77	1.50	2.60	3.27
5	HC-FPC-05-10-5RLTAG	4.27	2.00	3.10	3.77
6	HC-FPC-05-10-6RLTAG	4.77	2.50	3.60	4.27
7	HC-FPC-05-10-7RLTAG	5.27	3.00	4.10	4.77
8	HC-FPC-05-10-8RLTAG	5.77	3.50	4.60	5.27
9	HC-FPC-05-10-9RLTAG	6.27	4.00	5.10	5.77
10	HC-FPC-05-10-10RLTAG	6.77	4.50	5.60	6.27
12	HC-FPC-05-10-12RLTAG	7.77	5.50	6.60	7.27
14	HC-FPC-05-10-14RLTAG	8.77	6.50	7.60	8.27
15	HC-FPC-05-10-15RLTAG	9.27	7.00	8.10	8.77
16	HC-FPC-05-10-16RLTAG	9.77	7.50	8.60	9.27
18	HC-FPC-05-10-18RLTAG	10.77	8.50	9.60	10.27
20	HC-FPC-05-10-20RLTAG	11.77	9.50	10.60	11.27
22	HC-FPC-05-10-22RLTAG	12.77	10.50	11.60	12.27
24	HC-FPC-05-10-24RLTAG	13.77	11.50	12.60	13.27
26	HC-FPC-05-10-26RLTAG	14.77	12.50	13.60	14.27
28	HC-FPC-05-10-28RLTAG	15.77	13.50	14.60	15.27
30	HC-FPC-05-10-30RLTAG	16.77	14.50	15.60	16.27
40	HC-FPC-05-10-40RLTAG	21.77	19.50	20.60	21.27
n	---	$n \pm 0.5 \pm 1.77$	$(n-1) \pm 0.5$	$n \pm 0.5 \pm 0.6$	$n \pm 0.5 \pm 1.27$

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	± 0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	FPC 0.5Pitch 1.0H ZIP	版本 REV.	A
			X.XX	± 0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	前板式 HC-FPC-05-10-NRLTAG	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^\circ$	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2

