




1

2

3

4

5

6

版本	变更编号	变更内容描述	变更日期
A0	—	首次发行	2025. XX. XX

VIEW A

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


1

2

3

4

<



1		2				3				4				5				6			
VIEW A		2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A				
A	接线表	PIN	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE	WIRE				
		1	棕	棕	棕	棕	棕	白	白	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕			
		2			白	白	白	棕	棕	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝			
		3	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	绿	绿	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
		4		黑	黑	黑	黑	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿			
		5				灰		灰	灰	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉	粉			
		6					灰	粉	粉	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄			
		7					粉	蓝	蓝	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑			
		8							红	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰			
		9								红	红	红	红	红	红	红	红	红			
		10									紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫	紫			
		11										橙	橙	橙	橙	橙	橙	橙			
		12											浅绿	浅绿	浅绿	浅绿	浅绿	浅绿			
		13												浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝			
		14													黑白	黑白	黑白	黑白			
		15														棕白	棕白	棕白			
		16															红白	红白			
	17																蓝白				

注解：线缆尺寸公差

50mm < L≤300mm

±5

300mm < L≤500mm

±10

500mm < L≤1000mm

±15

1000mm < L≤1500mm

±20

L > 1500mm

±30

电缆信息

芯数	线缆护套	UL	线规	温度范围
2A/3A/4A//5A	PVC	UL1007	22AWG	-20°C~+80°C
6A/7A/8A	PVC	UL1007	24AWG	-20°C~+80°C
9A/10A/11A/12A	PVC	UL1007	26AWG	-20°C~+80°C
13A/14A/15A/16A/17A	PVC	NOUL	28AWG	-20°C~+80°C

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN					确认 CHK		核准 APVD		品名 TITLE	
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°	单位 UNIT	MM	版本 REV	A0	品号 PART NO						
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	4 OF 4	型号 DRAWING NO						