

产品参数表

规格



机架扩展套件，包含2个扩展模块
BMXXBE1000，1个0.8米扩展电缆
BMXXBC008K，1对终端电阻
TSXTLYEX

BMXXBE2005

主要信息

产品系列	Modicon M340 自动化平台
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
附件/独立安装部件类型	背板
附件/独立安装部件指示	M340底板扩展套件
产品适用范围	BMXXBE1000
附件/独立安装部件指向	M340底板

补充信息

套件构成	电缆与总线终结器
------	----------

环境

符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
产品认证	CE UL CSA RCM EAC 商船 ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
标准	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 IEC 61850-3, location G IEC 60079-0
环境特征	危险区域 1类2级

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	6.200 cm
包装1：宽度	20.300 cm
包装1：长度	22.200 cm
包装重量	634.000 g
包装2：包装单位类型	S04

免责声明：本文档不构成要约，不用于确定使用户应使用的产品的适用性或兼容性

包装2：包装单位数量	10
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	40.000 cm
包装2：长度	60.000 cm
包装2：毛重	7.100 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。


环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	383
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
回收	不支持

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸



(1) 帶可移除端子塊 (籠式、螺紋型或彈簧式)。

(2) 帶 FCN 连接器。

(3) AM1 ED 导轨上：35 毫米宽，15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

机架型号	a (毫米)	a (英寸)
BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative

